

# ENJOY

# GROHE

## 享受 高仪

权威评比, 冠军荣耀: 高仪产品在五项测试中全面胜出  
[www.grohe.com](http://www.grohe.com)

**GROHE**  
WAVE

ENJOY WATER®

# GROHE RAINSHOWER® AND TEMPESTA®

高仪 瑞雨®和天瀑®

OVER 80% PREFER GROHE  
VS. THEIR CURRENTLY USED SHOWER

与其正在使用的淋浴花洒相比，  
超过80%的人更倾向于高仪的产品

富于远见和创新，高仪致力于设计与您相伴一生的产品——您所投资的洁具体现了质量、科技和外观的完美平衡。高品质材料和最新制造工艺，结合业内领先技术，确保性能可靠、历久不减。



88%  
12%

#### 高仪手持花洒显然更受人喜爱

与其正在使用的淋浴花洒相比，超过80%的测试对象更喜欢具有**高仪幻洒®技术**的瑞雨®和天瀑®系列花洒。



94%  
6%

#### 高仪幻洒®技术给您独一无二的淋浴体验

多达94%的测试对象表示，他们总体上非常喜欢配备了**高仪幻洒®技术**手持花洒。



83%  
17%

#### 购买欲望最高

83%的测试对象将在新一轮购买中选择配备**高仪幻洒®技术**手持花洒。

突出的测试结果证明，具备**高仪幻洒®技术**的瑞雨®和天瀑®花洒优点卓著。

在咨询了Andreas Scharf教授（德国北豪森应用科学大学感官分析和市场顾问系2008/09年科学主任，博士）之后，TCV这家独立的市场调查机构做出了大规模的产品测试



完整测试报告请见[www.grohe.com](http://www.grohe.com)

高仪——最优价值，始终如一



高仪幻洒®技术

# GROHE DREAMSPRAY®

## 高仪 幻洒®

VERIFIED VITALISATION, SCIENTIFIC SURVEY  
OF THE UNIVERSITY OF WUPPERTAL, 2008

伍珀塔尔大学2008年的科学调查证明了  
高仪花洒的水流能为肌肤增添活力

### 宜人的唤活功效——现已证实

高仪瑞舒、瑞雨、奥菲莉亚和天瀑系列手持花洒在一项中立的双盲式测试中表现惊人，证明高仪幻洒®技术具有增加活力，宜人的唤活功效。

### 高仪幻洒®技术的成功可以衡量

在伍珀塔尔大学，一项广泛、严格的科学研究通过若干套实验证明幻洒的唤活功效可以衡量，并与受测产品的优良特性息息相关。

### 每一种喷洒模式都有积极的功效

该项研究根据不同的喷洒模式做出划分，其结果证实，含高仪幻洒®技术的高仪手持花洒普遍具有积极的功效。



高仪的投入基于对不同顾客的理解。由Wolfram Boucsein教授（博士）领衔的生理心理学研究所开展了研究：“目的性情绪测评”是一种将可衡量的生理反应与受测者的主观描述联系起来的研究方法，所得的描述可达到非常细致的区分。

完整测试报告请见[www.grohe.com](http://www.grohe.com)

高仪——最优价值，始终如一



高仪幻洒®技术

# GROHE RAPID SL

## 高仪 RAPID SL 隐蔽式水箱安装架


### 第一名:

时间测试中最快的安装系统——为合格的装配人员设计出简单、安全的安装方式。组装越快，安装就越方便。

### 测试


高仪和其他五个业内领先制造商一起参加了一项由独立机构REFA Bundesverband e.V.主持的实践测试，受测试产品为带覆板和冲水面板的Rapid SL安装系统。

### 全套实墙用挂厕安装组件、含覆板和冲水面板



相比第二名的产品，节省超过30%的安装时间，甚至是中等名次的产品所用时间的一半。

### 全套龙骨墙用挂厕安装组件、含覆板和冲水面板



相比其他受测产品，可节省最多达90%的安装时间。以安装了1000套挂厕产品计算，那么所节省的操作时间将超过整整五个工作周。

受高仪委托，“REFA操作时间评估”是对六种来自业内领先制造商的隐蔽水箱安装系统作了安装时间和安装程序的比较。该实践测试于2007年首度进行，并在2009年经相同条件的后续测试更新。测试中的安装操作由多特蒙德高级技术工艺联合会 (Dortmund Chamber of Skilled Crafts) 指派合格的装配人员完成。每个产品都在测试墙面上进行了5次预安装和7次完全安装。装配人员在完全相同的条件下轮换操作。

完整测试报告请见[www.grohe.com](http://www.grohe.com)

高仪——最优价值，始终如一




高仪快可适®技术



# GROHE SILKMOVE®

## 高仪丝顺®

GROHE IS THE WINNER:  
MECHANICAL PERFORMANCE TEST OF  
SINGLE LEVER MIXERS 12/2007 BY TÜV SÜD  
高仪摘取冠军：单把手混合龙头机械性能测试，  
由TÜV SÜD公司主持



### 优势1：操作顺滑


在整个测试中，打开含高仪丝顺®技术的高仪单把手混合龙头，所需的力是最小的。长期使用后，对比其他龙头，这一优越性能将越发明显。

### 优势2：品质持久

即使在模拟210,000次加载变化测试（相当于使用了20年）之后，龙头手柄依然稳固，没有丝毫晃动。

### 优势3：精确度高

在测试的比较中，高仪龙头的水温控制最为精确，可做到节水节能。这要归功于舒适、超宽的操作幅度。



2007年12月，TÜV SÜD公司的单把手混合龙头机械性能测试规模大、时间长，集合了九大品牌的产品。该测试确认，高仪丝顺®技术遥遥领先于其他竞争者。每一个高仪单把手混合龙头内都加入了高仪丝顺®技术。



完整测试报告请见[www.grohe.com](http://www.grohe.com)

高仪——最优价值，始终如一



高仪丝顺®技术

# GROHTHERM THERMOSTAT

## 高特朗恒温龙头

WINNERS OF THE LARGE  
LGA MAJOR PRODUCT TEST 2006

在2006年LGA主要产品大型测试中，全面胜出

**高特朗3000**  
骄人品质，  
满足挑剔的您。

整个测试中表现最好的产品：在四个大类的测试中都取得了第一名！具备**高仪特时达®技术**和**高仪冷触®技术**，是顶尖产品中的佼佼者。

**高特朗2000**  
功能全面，安全专家。

得益于**高仪冷触®技术**和**高仪特时达®技术**，该款恒温龙头是中段位产品中无可争议的胜者。最高安全性和卓越淋浴舒适感的结合。

**高特朗1000**  
精打细算型用户的  
最佳选择。

较低价位的产品系列，对**高仪特时达®技术**的动人演绎。



高特朗 3000

高特朗 2000

高特朗 1000

**高仪特时达®技术**和**高仪冷触®技术**的竞争优势真实可信！

来自全欧洲领先制造商的17个恒温龙头参与了2006年的测试。

公认的中立测试机构——LGA QualiTest有限公司位于乌兹堡，是莱茵河左岸TÜV公司的一个分支。

完整测试报告请见[www.grohe.com](http://www.grohe.com)

**高仪——最优价值，始终如一**



高仪特时达®技术



高仪冷触®技术

高仪(中国)

官方网址:www.grohe.com.cn  
服务热线:400-881-1698

上海分公司

上海市黄陂北路227号中区广场605-610室  
电话:(021)6375 8878  
传真:(021)6375 8665

北京代表处

北京市朝阳区麦子店街37号盛福大厦2400A室  
电话:(010)8527 5268  
传真:(010)8527 5266

广州代表处

广州市先烈中路69号东山广场2504室  
电话:(020)8732 1346/47  
传真:(020)8732 1445

成都代表处

成都市总府路2号时代广场1903B室  
电话:(028)8671 3404/05/06  
传真:(028)8671 3402

武汉代表处


武汉市解放大道686号世贸大厦写字楼15层1506室  
电话:(027)5935 0915  
传真:(027)5935 0901

西安代表处

陕西省西安市未央区凤城二路天地时代广场A座1706室  
电话:(029)891 61922  
传真:(029)891 63312

上海技术&服务中心

上海市浦东新区金海路1000号7号楼301室  
电话:(021)5899 2565  
传真:(021)5899 2886



PEFC/04-31-0810

PEFC  
Programme for the Endorsement  
of Forest Certification Schemes  
(森林认证体系认可计划)